

## Technisches Datenblatt

## POLI-BLITZ

<b>Best.-Nr.:</b>	466 426	
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	FluchtfILTERGERÄT POLI-BLITZ	
<b>Angewandte Norm:</b>	DIN 58647-7-ABEK 15	
<b>Verwendung:</b>	<p>FluchtfILTERGERÄTE sind zum Entkommen aus einem Gefahrenbereich bestimmt. Das FluchtfILTERGERÄT kann auch mit Hilfe des Gürtelclips am Gürtel, Hosenbund usw. mitgeführt werden.</p> <p>Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.</p>	
<b>Einsatzzeit:</b>	mindestens 15 Minuten	
<b>Beschreibung:</b>	FluchtfILTERGERÄT bedeckt Nase, Mund und Kinn.	
<b>Materialien:</b>	<p>Maskenkörper</p> <p>Halter für Kopfbänderung</p> <p>Kopfbänderung</p> <p>Ein- und Ausatemventile</p> <p>Ausatemventilsitz</p> <p>Ausatemventilkappe</p> <p>Filteranschluss</p> <p>Filtergehäuse:</p> <p>Sorbentien:</p> <p>Banderole:</p> <p>Trage-/Aufbewahrungsbehältnis</p> <p>Gürtelclip</p> <p>Versiegelung:</p>	<p>EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)</p> <p>Polyamid</p> <p>Kautschuk</p> <p>Kautschuk</p> <p>Kunststoff (ABS)</p> <p>Polyethylen</p> <p>Polypropylen</p> <p>Kunststoff (ABS)</p> <p>imprägnierte Aktivkohle</p> <p>Papier</p> <p>Kunststoff (ABS)</p> <p>Federstahl</p> <p>Polyethylen (gummiert)</p>
<b>Gewicht:</b>	<p>ca. 240 g (ohne Trage- und Aufbewahrungsbehältnis)</p> <p>ca. 410 g (mit Trage- und Aufbewahrungsbehältnis)</p>	
<b>Einatemwiderstand:</b>	bei 95 l/min, konstanter Flow	max. 8,0 mbar
<b>Ausatemwiderstand:</b>	bei 95 l/min, konstanter Flow	max. 5,0 mbar
<b>Kennzeichnung:</b>	<p>Markenzeichen des Herstellers (LOGO)</p> <p>Produkt-Bezeichnung</p> <p>gültige Norm</p> <p>Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY)</p> <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Prüfstelle</p> <p>Gebrauchshinweise (Piktogramm)</p> <p>Typidentische Bauteilkennzeichnung</p>	
<b>Handhabung:</b>	FluchtfILTERGERÄT erst unmittelbar vor Gebrauch aus dem Trage- und Aufbewahrungs-behältnis nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.	
<b>Bereithaltung:</b>	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.	
<b>Warnhinweis:</b>	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!	
<b>Verwenderhinweise:</b>	<p>Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß BGR 190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.</p>	

TD 466426 03-06.14